



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 200 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	86 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	14,0 W
Courant lampe (nom.)	0,165 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Numéro d'enregistrement EPREL	423441
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40
Code EOC	871150061063855
Code de commande	61063855
Code 12NC	927926083018


Code de commande local	6013174
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	52,000 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500610638
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500634283

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40


MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40

