



# TL5 Essential HE Super 80

## 28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

### Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

### Datos del producto

| Información general                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Tapa-base                              | G5                 |
| Vida útil nominal                      | 15,000 hora(s)     |
| Información técnica sobre la luz       |                    |
| Código de color                        | 840 [CCT of 4000K] |
| Flujo luminoso                         | 2,900 lm           |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 94 lm/W            |
| Designación de color                   | Blanco frío (CW)   |
| Temperatura de color correlacionada    | 4000 K             |
| Índice de producción de color (IRC)    | 82                 |
| Operación y aspectos eléctricos        |                    |
| Consumo de energía                     | 27.8 W             |
| Corriente de la lámpara (nominal)      | 0.170 A            |


| Controles y atenuación               |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Regulable                            | No                                         |
| Mecánica y carcasa                   |                                            |
| Forma del foco                       | T5                                         |
| Aprobación y aplicación              |                                            |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 2.0 mg                                     |
| Consumo de energía kWh/1000 h        | 31 kWh                                     |
| Información del producto             |                                            |
| Nombre del producto del pedido       | 28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube |
| Nombre del producto completo         | 28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube |
| Full EOC                             | 871150057045155                            |
| Descripción de código local          | TL5 ESSENTIAL 28W/840 1SL/40               |
| Código del pedido                    | 927926784058                               |
| N.º de material (12NC)               | 927926784058                               |
| Código local                         | 242784                                     |

TL5 Essential HE Super 80

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| Peso neto (pieza)                    | 87.000 g      |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500570451 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 40            |


|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Caja | 8711500570468 |
|----------------|---------------|

Plano de dimensiones



| Product                                       | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|-----------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 28 W G5 Cool white Linear<br>fluorescent tube | 17.0 mm | 1,149.0 mm | 1,156.1 mm | 1,153.7 mm | 1,163.2 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/840 1SL/40

