



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	5 000 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	54,1 W
Courant lampe (nom.)	0,455 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423562
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20
Code EOC	871150064316205
Code de commande	64316205

MASTER TL5 HO

Code 12NC	927929083061
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	105,800 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500643162


Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500264213

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

Durée de vie



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

MASTER TL5 HO

Durée de vie

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

