



PL-Q 4 Broches



PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	GR10Q [GR10q]	81	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	28,4 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Courant lampe (nom.)	0,320 A
Flux lumineux	2 050 lm	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Coordonnée chromatique X	0,38	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (max.)	3 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	73,2 lm/W		

PL-Q 4 Broches

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423614
Données du produit	
Nom du produit de la commande	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
Nom de produit complet	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
Code EOC	871150026993525


Code de commande	26993525
Code 12NC	927939384040
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500269935
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500270078

Schéma dimensionnel



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 Broches

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

