

# PHILIPS

## Lighting

# MASTER TL5 Dairesel



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kapak Tabanı                      | 2GX13              |
| Nominal kullanım ömrü             | 12.000 h           |
| Akış ölçüm referansı              | Sphere             |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                    |
| Renk Kodu                         | 840 [CCT of 4000K] |
| Işık Akısı                        | 1.800 lm           |
| Renk Kodlaması                    | Soğuk Beyaz (CW)   |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 82 lm/W            |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom)      | 0,38               |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom)      | 0,38               |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 4000 K             |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 81                 |
| Çalıştırma ve Elektrik            |                    |
| Güç Tüketimi                      | 23,5 W             |

| Lamba Akımı (Nom)            | 0,300 A |
|------------------------------|---------|
| Kontroller ve Dim Etme       |         |
| Dim Edilebilir               | Evet    |
| Mekanik ve Muhafaza          |         |
| Lamba Biçimi                 | C-T5    |
| Onay ve Uygulama             |         |
| Enerji Verimliliği Sınıfı    | G       |
| Cıva (Hg) İçeriği (Maks)     | 4 mg    |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)      | 4 mg    |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 24 kWh  |
| EPREL Kayıt Numarası         | 423619  |


| Ürün Verileri    |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Sipariş ürün adı | 22 W Cool white Circular fluorescent |
| Tam ürün adı     | MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10   |

# MASTER TL5 Dairesel

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tam ürün kodu                   | 871150064221925 |
| Sipariş kodu                    | 64221925        |
| Malzeme No. (12NC)              | 927965084013    |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1               |
| Net Ağırlık (Parça Başı)        | 80,000 g        |


|  |               |
|--|---------------|
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8711500642219 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10            |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8711500642226 |

## Boyutlu çizim




| Product                              | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 W Cool white Circular fluorescent | 18 mm   | 14 mm   | 220 mm  | 230 mm  | 187 mm  | 197 mm  |

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

## Kullanım Ömrü




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

## MASTER TL5 Dairesel

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

