



# TUV T5

## TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |  |
|--------------------------|--|
| Socket                   | 4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended] |
| Nutzlebensdauer (Nom)    | 9.000 Stunde(n)                        |

| Lichttechnische Daten                  |      |
|--|------|
| Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer | 20 % |

| Betrieb und Elektrik |         |
|----------------------|---------|
| Systemleistung       | 40 W    |
| Lampenstrom (Nom)    | 0,425 A |
| Spannung (Nom)       | 97 V    |

| Genehmigung und Anwendung |        |
|---------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt (Nom)   | 3,0 mg |


  

| UV                          |        |
|-----------------------------|--------|
| UV-C-Strahlung bei 100 Std. | 14,8 W |

| Produktdaten                    |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Bestell-Produktname             | TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150064231899          |
| Bestellcode                     | 64231899                 |
| Material-Nr. (12NC)             | 927970204099             |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                        |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 87,000 g                 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500642318            |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 32                       |
| EAN Umverpackung                | 8711500642349            |

# TUV T5

## Abmessungsskizzen



| Product                  | D (max) | C (max) | A (max)  |
|--------------------------|---------|---------|----------|
| TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32 | 19,3 mm | 853 mm  | 845,4 mm |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

