



TUV TL Mini

TUV 11W 4P SE UNP/32

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	11,5 W
Courant lampe (nom.)	0,4 A
Tension (nom.)	34 V


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	2,7 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 11W 4P SE UNP/32
Nom de produit complet	TUV 11W 4P SE UNP/32
Code EOC	871150064382799
Code de commande	64382799
Code 12NC	927971204099
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	24,000 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500643827
Conditionnement par carton	32
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500643841


TUV TL Mini

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W 4P SE UNP/32

