



Purificación aire y agua

TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Depreciación en vida útil	20 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	75 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,8 A
Voltaje (nom.)	97 V
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,5 mg
UV	
Radiación UV-C en 100 h	24,4 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Nombre completo del producto	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Full EOC	871150086970899
Código de pedido	86970899
Código 12NC	927972104099
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	87,000 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500869708
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	32
Embalaje con código EAN/UPC	8711500869715


Purificación aire y agua

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

