

PHILIPS

Lighting

# TL-D LIFEMAX Super 80

## 30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


### 产品数据

一般信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	15,000 小时
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	13,000 小时
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光效 (额定) (标称)	77 lm/W
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
功耗	30 W
灯具电流 (标称)	0.360 A
电压 (标称)	98 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	T8
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	2.0 mg
产品数据	
订单产品名称	30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube
完整的产品名称	30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube
完整产品代码	871150028592800
订购代码	927981286536
材料编号 (12NC)	927981286536
计算器 - 每包数量	1
净重 (每件)	0.130 kg
EAN/UPC - 产品/箱	8711500285928
计算器 - 每个外包装箱中的包数	25
EAN/UPC - 案例	8711500285935


# TL-D LIFEMAX Super 80

## 二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
30 W G13 Cool daylight Linear fluorescent tube	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

## 光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/865 1SL/25

## 寿命




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

## TL-D LIFEMAX Super 80

### 寿命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25

