



Purificación aire y agua

TUV 4W FAM/10X25BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Vida útil (nom.)	6.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Depreciación en vida útil	25 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	4,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A
Voltaje (nom.)	29 V
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg
UV	
Radiación UV-C en 100 h	0,9 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TUV 4W FAM/10X25BOX
Nombre completo del producto	TUV 4W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150063872427
Código de pedido	63872427
Código 12NC	928000104013
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	18,600 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500638724
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500638748


Purificación aire y agua

Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

