



Purificación aire y agua

TUV 8W FAM/10X25BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Datos de producto	
Base del casquillo	G5	Nombre de producto del pedido	TUV 8W FAM/10X25BOX
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)	Nombre completo del producto	TUV 8W FAM/10X25BOX
Datos técnicos de la luz		Full EOC	871150062368327
Depreciación en vida útil	15 %	Código de pedido	62368327
Operativos y eléctricos		Código 12NC	928001104013
Consumo de energía	7,1 W	Cantidad por paquete	1
Corriente de lámpara (nom.)	0,145 A	Peso neto (pieza)	25,300 g
Voltaje (nom.)	56 V	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500623683
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg	Embalaje con código EAN/UPC	8711500623706
UV			
Radiación UV-C en 100 h	2,5 W		


Purificación aire y agua

Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

