



# Flexo Print

## TL 60W/10-R 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	1.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10-R
Lichtfarbe	Ultraviolett A
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	15 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	30 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	10 %

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	62 W
Lampenstrom (Nom)	0,7 A
Spannung (Nom)	102 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T38

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg


  

UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	15,8 W


Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL 60W/10-R SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 60W/10-R 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150061572540
Bestellcode	61572540
Material-Nr. (12NC)	928008401003
Lokaler Bestellcode	1099416
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	260,200 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500615725
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 60W/10-R SLV/25

