



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden		20 %	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden		40 %	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)				
Nutzlebensdauer (Nom)	5.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik			
Farbcode	10	Systemleistung	39 W		
Lichtfarbe	Aktinisch	Lampenstrom (Nom)	0,43 A		
Farbkoordinate X (Nom)	220	Spannung (Nom)	101 V		
Farbkoordinate Y (nom.)	205				

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	T12
------------	-----

## Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg
-------------------------	---------

## UV

UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)	12,4 W
-----------------------------	--------


UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	10,0 W
-------------------------------	--------

## Produktdaten

Bestell-Produktname	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
---------------------	-----------------------------


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150026026000
Bestellcode	26026000
Material-Nr. (12NC)	928011301020
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	292,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500260260
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500260277

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

