



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kolbenform	T26
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)	Genehmigung und Anwendung	
Nutzlebensdauer (Nom.)	5.000 Stunde(n)	Quecksilbergehalt (Nom.)	8,0 mg
Lichttechnische Daten		UV	
Farbcode	10	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	8,8 W
Lichtfarbe	Aktinisch	Produktinformationen	
Farbkoordinate X (Nom.)	225	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Farbkoordinate Y (nom.)	230	Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %	Gesamt-Produktcode	872790086085600
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %	Bestellcode	86085600
Betrieb und Elektrik		Material-Nr. (12NC)	928019801003
Systemleistung	36 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom.)	0,865 A	Nettogewicht (Einzelteil)	127,500 g
Spannung (Nom.)	50 V	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900860856

Actinic BL TL-D(K) Secura


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900860863

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

