



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210

UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	10 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	15 %
UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden	20 %


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	15 W
Lampenstrom (Nom)	0,34 A
Spannung (Nom)	55 V

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,9 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150071093240
Bestellcode	71093240
Material-Nr. (12NC)	928024801029
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	56,570 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500710932
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500710949

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

