

PHILIPS

Lighting

# TL-E 80

## 22 W G10q Cool daylight Circular fluorescent

Fluorescent lamps with a circular tube having a diameter of 26 mm


### 产品数据

一般信息	
底盖	G10q
标称使用寿命	8,000 小时
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	13,000 小时
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光通量	1,250 lm
光效 (额定)(标称)	57 lm/W
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
功耗	22.0 W
灯具电流 (标称)	0.400 A
电压 (标称)	62 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	C-T29
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	8 mg
能耗 kWh/1000 h	24 kWh
产品数据	
订单产品名称	22 W G10q Cool daylight Circular fluorescent
完整的产品名称	22 W G10q Cool daylight Circular fluorescent
完整产品代码	871150028667300
订购代码	928026286574
材料编号 (12NC)	928026286574
计算器 - 每包数量	1
净重 (每件)	0.110 kg
EAN/UPC - 产品/箱	8711500286673
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
EAN/UPC - 案例	8727900813586

# TL-E 80

## 二维绘图



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
22 W G10q Cool daylight	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm
Circular fluorescent						

