



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	FA6	Systemleistung	40,0 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	103 V
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	33-640	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	2.300 lm	Mechanik und Gehäuse	
Nennlichtausbeute (Nom)	58 lm/W	Kolbenform	T12
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	60	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh

TL-X XL

EPREL Registrierungsnummer	423515
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Gesamt-Produktcode	871150026137340
Bestellcode	26137340
Material-Nr. (12NC)	928037903332


Lokaler Bestellcode	1007520
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	233,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261373
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500261380

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

