



Philips Purificación aire y agua

TUV 30W 1SL/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general		Datos de producto	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Nombre de producto del pedido	TUV 30W 1SL/25-Latest
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)	Nombre completo del producto	TUV 30W 1SL/25
Datos técnicos de la luz		Full EOC	871150072620940
Depreciación en vida útil	15 %	Código de pedido	72620940
Operativos y eléctricos		Código 12NC	928039504005
Consumo de energía	30 W	Cantidad por paquete	1
Corriente de lámpara (nom.)	0,365 A	Peso neto (pieza)	134,900 g
Voltaje (nom.)	102 V	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500726209
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg	Embalaje con código EAN/UPC	8711500638625
UV			
Radiación UV-C en 100 h	12,3 W		


Philips Purificación aire y agua

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 30W 1SL/25-Latest

