



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		93
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Consommation électrique	36,8 W
		Courant lampe (nom.)	0,440 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	965 [CCT of 6500K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	2 850 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Coordonnée chromatique X	0,313	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0,337	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	77,4 lm/W		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423526
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 ISL/10
Code EOC	871150088862425


Code de commande	88862425
Code 12NC	928044596581
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888624
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888631

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

