



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210

UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	8 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	12 %
UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden	16 %


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	18 W
Lampenstrom (Nom)	0,36 A
Spannung (Nom)	59 V

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenform	T26
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
<b>UV</b>	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	5,0 W
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150026325440
Bestellcode	26325440
Material-Nr. (12NC)	928048001003
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500263254
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500263261

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

