



Atrapainsectos

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Coordenada X de cromacidad (Nom)	222
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	210
Depreciación de UV a 2000 h	8 %
Depreciación de UV a 5000 h	12 %
Depreciación de UV a 8000 h	16 %

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,36 A
Voltaje (nom.)	59 V

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T26

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,0 mg


UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	5,0 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Nombre completo del producto	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Full EOC	871150026325440
Código de pedido	26325440
Código 12NC	928048001003
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	71,000 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500263254
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500263261


Atrapainsectos

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

