



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kolbenform	T26
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)		
Nutzlebensdauer (Nom.)	9.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Genehmigung und Anwendung	
Farbcode	10	Quecksilbergehalt (Nom.)	5,0 mg
Lichtfarbe	Aktinisch		
Farbkoordinate X (Nom.)	220	UV	
Farbkoordinate Y (nom.)	200	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,5 W
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %		
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Systemleistung	18 W	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Lampenstrom (Nom.)	0,36 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Spannung (Nom.)	59 V	Gesamt-Produktcode	872790085383400
		Bestellcode	85383400
		Material-Nr. (12NC)	928048201003
		Anzahl pro Verpackung	1
		Nettogewicht (Einzelteil)	127,500 g
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900853834

Actinic BL TL-D(K) Secura


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900853841

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

