



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

| Informations générales | | Dépréciation UV à 5000 heures | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 30 % |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 13 000 h | Fonctionnement et électricité | |
| Durée de vie utile (nom.) | 9 000 h | Consommation électrique | 18 W |
| Données techniques de l'éclairage | | Courant lampe (nom.) | 0,36 A |
| Code couleur | 10 | Tension (nom.) | 59 V |
| Désignation de la couleur | Actinic | Mécanique et boîtier | |
| Coordonnée chromatique X | 220 | Forme de la lampe | T26 |
| Coordonnée chromatique Y | 200 | | |
| Dépréciation UV à 2000 heures | 20 % | | |

Actinic BL TL-D(K) Secura

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5,0 mg

UV

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) 4,5 W

Données du produit

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Nom de produit complet Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Code EOC 872790085383400

Code de commande 85383400

Code 12NC 928048201003

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 127,500 g

Code EAN - Produit/Boîte 8727900853834

Conditionnement par carton 25


Codes EAN/UPC - Boîte 8727900853841

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

