



# Philips Purificación aire y agua

## TUV 36W SLV/6

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


### Datos del producto

| Información general               |                                 | Datos de producto                          |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| Base del casquillo                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Nombre de producto del pedido              | TUV 36W SLV/6   |
| Vida útil (nom.)                  | 9.000 hora(s)                   | Nombre completo del producto               | TUV 36W SLV/6   |
| <b>Datos técnicos de la luz</b>   |                                 | Full EOC                                   | 871150061854210 |
| Depreciación en vida útil         | 15 %                            | Código de pedido                           | 61854210        |
| <b>Operativos y eléctricos</b>    |                                 | Código 12NC                                | 928048604003    |
| Consumo de energía                | 36 W                            | Cantidad por paquete                       | 1               |
| Corriente de lámpara (nom.)       | 0,44 A                          | Peso neto (pieza)                          | 135,000 g       |
| Voltaje (nom.)                    | 103 V                           | EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500618542   |
| <b>Aprobación y aplicación</b>    |                                 | Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 6               |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 2,0 mg                          | Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500618559   |
| <b>UV</b>                         |                                 |  |                 |
| Radiación UV-C en 100 h           | 16,4 W                          |  |                 |


# Philips Purificación aire y agua

## Plano de dimensiones

| Product       | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TUV 36W SLV/6 | 28 mm   | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

