



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		3000 K
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	91	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %	
Nombre de cycles d'allumage	1 350	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 100 lm	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	<b>Fonctionnement et électricité</b>		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Consommation électrique	39,1 W	
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	88 V	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)	<b>Commandes et gradation</b>		
Flux lumineux	2 100 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Intensité lumineuse (nom.)	6 500 cd	<b>Mécanique et boîtier</b>		
Efficacité lumineuse (nominale)	61 lm/W	Finition ampoule	Transparent	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)			
Coordonnée chromatique X	0,434			
Coordonnée chromatique Y	0,398			

# MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR20
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473304
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Code EOC	871829165157400
Code de commande	65157400
Code 12NC	928050300630
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,112 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718291651574
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291651581

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

# MASTERC colour CDM-R Elite

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

LDLE\_CDM-R-E\_0002-Life expectancy diagram

