



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

### Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		4200 K
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	92	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	75 %	
Nombre de cycles d'allumage	1 350	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 500 lm	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	<b>Fonctionnement et électricité</b>		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Consommation électrique	73,2 W	
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Tension (nom.)	90 V	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)	<b>Commandes et gradation</b>		
Flux lumineux	4 500 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Intensité lumineuse (nom.)	13 500 cd	<b>Mécanique et boîtier</b>		
Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W	Finition ampoule	Transparent	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)			
Coordonnée chromatique X	0,371			
Coordonnée chromatique Y	0,366			

# MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473305
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Code EOC	871829165167300
Code de commande	65167300
Code 12NC	928053000630
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,225 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718291651673
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291651680

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D


Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

# MASTERCcolour CDM-R Elite

## Durée de vie



LDLE\_CDM-R-E\_0006-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

