



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

### Advertencias y seguridad

- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E40	Consumo de energía	360,0 W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Voltaje (nom.)	118 V
Referencia de medición de flujo	Sphere	Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Datos técnicos de la luz		Índice de reproducción cromática (IRC)	88
Código de color	842 [CCT of 4200K]	Controles y regulación	
Flujo luminoso	32.400 lm	Regulable	No
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W		
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371		

# MASTERCoulour CDM MW Eco

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Recubierto de vidrio
Material de bombilla	Vidrio duro
Forma de la bombilla	B90

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	48 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	48,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	360 kWh
Número de registro EPREL	473316

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTERCoulour CDM-E MW eco 360W/842 E40
-------------------------------	--



Nombre completo del producto	MASTERCoulour MW eco MASTERCoulour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Full EOC	871869659568800
Código de pedido	59568800
Código 12NC	928070219830
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	158,000 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696595688
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696595695

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MASTERCoulour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERCoulour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERCoulour CDM-E MW eco  
360W/842 E40

# MASTERColour CDM MW Eco

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

