



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	RX7s
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	5.450 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	76 lm/W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371

Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Bogenlänge O (Nom)	7 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	71,5 W
Spannung (Nom)	90 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTERC colour CDM-TD

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	72 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473339

Produktinformationen

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
---------------------	------------------------------------



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020002015
Bestellcode	20002015
Material-Nr. (12NC)	928084705133
Lokaler Bestellcode	1139704
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	21,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500200020
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500200037

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Lebensdauer



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

