



# MASTERColour CDM-R111



## MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

### Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		4200 K
Culot	GX8.5	Indice de rendu de couleur (IRC)	96	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	60 %	
Nombre de cycles d'allumage	1 000	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 800 lm	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	<b>Fonctionnement et électricité</b>		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	11 000 h	Consommation électrique	73,2 W	
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Tension (nom.)	92 V	
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)	<b>Commandes et gradation</b>		
Flux lumineux	2 800 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Intensité lumineuse (nom.)	14 300 cd	<b>Mécanique et boîtier</b>		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Finition ampoule	Réflecteur	
Coordonnée chromatique X	0,371			
Coordonnée chromatique Y	0,366			

# MASTERC colour CDM-R111

Forme de la lampe	R111
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473360
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6



Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
Code EOC	871150021393810
Code de commande	21393810
Code 12NC	928096905330
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,095 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500213938
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500213945

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

# MASTERC colour CDM-R111

## Durée de vie



LDLE\_CDM-R111\_70W\_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

