



MASTERColour CDM-R111



MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX8.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1 000
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	11 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Flux lumineux	2 800 lm
Intensité lumineuse (nom.)	14 300 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366


Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	96
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	60 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 800 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	73,2 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	92 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur

MASTERC colour CDM-R111

Forme de la lampe	R111
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473360
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6


Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
Code EOC	871150021393810
Code de commande	21393810
Code 12NC	928096905330
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,095 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500213938
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500213945

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Durée de vie



LDLE_CDM-R111_70W_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

