



# MSD

## MSD 250/2 30H 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GY9.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	850 [CCT of 5000K]
Lichtstrom (min.)	16.000 lm
Lichtstrom	18.000 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	289
Farbkoordinate Y (nom.)	305
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8100 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Bogenlänge O (Nom)	5,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	250 W

Lampenstrom (Nom)	3 A
-------------------	-----


  

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 250/2 30H 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 250/2 30H 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122806600
Bestellcode	22806600
Material-Nr. (12NC)	928099005115
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291228066
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291228073

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250/2 30H 1CT/4

