



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	PGJX50	Systemleistung	2.000 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lampenstrom (Nom)	15,4 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	157.000 lm		
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	297	Bestell-Produktname	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8
Farbkoordinate Y (nom.)	322	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7500 K	Gesamt-Produktcode	872790090830500
Farbwiedergabeindex (CRI)	88	Bestellcode	90830500
Bogenlänge O (Nom)	8,0 mm	Material-Nr. (12NC)	928106105114
		Anzahl pro Verpackung	1
		Nettogewicht (Einzelteil)	0,147 g
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900908305

MSR Gold™ FastFit

Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8727900908312

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

