



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	PGJX50	Systemleistung	2.500 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lampenstrom (Nom)	19,53 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	195.500 lm		
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	301	Bestell-Produktname	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Farbkoordinate Y (nom.)	325	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7200 K	Gesamt-Produktcode	871829122131900
Farbwiedergabeindex (CRI)	88	Bestellcode	22131900
Bogenlänge O (Nom)	9,5 mm	Material-Nr. (12NC)	928106405115
		Anzahl pro Verpackung	1
		Nettogewicht (Einzelteil)	0,150 kg
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221319

MSR Gold™ FastFit


Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221326

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

