



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |   |
|-------------------------------------|---|
| Socket                              | PGJX50                                  |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 750 Stunde(n)                           |

| Lichttechnische Daten           |            |
|---------------------------------|------------|
| Farbcode                        | 1          |
| Lichtstrom                      | 127.500 lm |
| Nennlichtausbeute (Nom)         | 85 lm/W    |
| Farbkoordinate X (Nom)          | 328        |
| Farbkoordinate Y (nom.)         | 334        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 5700 K     |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 85         |
| Bogenlänge O (Nom)              | 6,3 mm     |

| Betrieb und Elektrik |           |
|----------------------|-----------|
| Systemleistung       | 1.500,0 W |
| Lampenstrom (Nom)    | 15,3 A    |

| Lichtregelung und Dimmen |    |
|--------------------------|----|
| Dimmbar                  | Ja |


  

| Produktdaten                   |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Bestell-Produktname            | MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4  |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4 |
| Gesamt-Produktcode             | 871869640275700                |
| Bestellcode                    | 40275700                       |
| Material-Nr. (12NC)            | 928108905115                   |
| Anzahl pro Verpackung          | 1                              |
| Nettogewicht (Einzelteil)      | 0,133 kg                       |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste        | 8718696402757                  |

# MSR Gold™ FastFit


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4             |
| EAN Umverpackung                | 8718696402764 |

## Abmessungsskizzen



| Product                          | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 1500/1 FastFit<br>1CT/4 | 28 mm   | 6,3 mm | 64 mm   | 66 mm   | 65 mm | 128 mm  | 50 mm |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

