



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna), alto flujo luminoso y larga vida.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	36.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	33.000 lm
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125 lm/W
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,535
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,420
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Longitud de arco O (nom.)	64 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	264 W
Voltaje (nom.)	109 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	15,1 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consumo energético kWh/1000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Número de registro EPREL	1436305
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017987615
Código de pedido	17987615
Código 12NC	928144709230


Código local	PHSONT250PLUS
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	161,000 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500179876
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500182937

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

