



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	55 900 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	137 lm/W
Coordonnée chromatique X	0,535
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	83 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	408,0 W
Tension (nom.)	105 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T46


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	19,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	20 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numéro d'enregistrement EPREL	473369
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Code EOC	871150017988315
Code de commande	17988315
Code 12NC	928144809227


Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,180 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500179883
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500182951

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

