



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Socket	E40		47 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	105 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	1.150 mA
		Spannung (Nom)	108 V
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	11.550 lm	Mechanik und Gehäuse	
Nennlichtausbeute (Nom)	110 lm/W	Kolbenausführung	Klar
Farbkoordinate X (Nom)	0,535	Kolbenform	T46
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	103 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1557897

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Gesamt-Produktcode	872790092323000
Bestellcode	92323000
Material-Nr. (12NC)	928150219230
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,145 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900923230
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900923247

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Lebensdauer



LDLE\_SONTAPIA\_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

