



MASTER SON-T APIA Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	45 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	33 700 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	132 lm/W
Coordonnée chromatique X	0,535
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	65 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	255,0 W
Tension (nom.)	99 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T46


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	255 kWh

MASTER SON-T APIA Xtra

Numéro d'enregistrement EPREL	473377
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Code EOC	872790092737500
Code de commande	92737500


Code 12NC	928150419230
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	161.000 g
Code EAN – Produit/Boîte	8727900927375
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900927382

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Xtra

Durée de vie



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

