



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	29 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	9 600 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W
Coordonnée chromatique X	0,535
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	101,0 W

Tension (nom.)	100 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B75

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	16,3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	16,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	101 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473388


MASTER SON PIA Plus

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Code EOC	871150018225815
Code de commande	18225815
Code 12NC	928151608827
Numérateur - Quantité par kit	1


Poids net (pièce)	0,125 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8711500182258
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500182265

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Durée de vie



LDLE_SON-PIA_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

