



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	4.500 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Bogenlänge O (Nom)	35 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	54,5 W
Spannung (Nom)	91 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T35


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL Registrierungsnummer	473390
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150019265315
Bestellcode	19265315
Material-Nr. (12NC)	928151900028



Lokaler Bestellcode	1100052
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,047 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500192653
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500193094

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	36 mm	35 mm	104 mm	156 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

LDLE_SON-TPIA_0007-Life expectancy diagram

