



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	4 500 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Coordonnée chromatique X	0,54
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	35 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	54,5 W
Tension (nom.)	91 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T35


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	9,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	9,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numéro d'enregistrement EPREL	473390
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
Code EOC	871150019265315
Code de commande	19265315
Code 12NC	928151900028


Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,047 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500192653
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500193094

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	36 mm	35 mm	104 mm	156 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

LDLE_SON-TPIA_0007-Life expectancy diagram

