



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PG12-1
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	10.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstrom	1.320 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	40 lm/W
Lichtfarbe	Goldweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0,478
Farbkoordinate Y (nom.)	0,415
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	81

Bogenlänge O (Nom)	13 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	33,3 W
Spannung (Nom)	98 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Weichglas
Kolbenform	T31
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,8 mg

MASTER SDW-T


Quecksilbergehalt (Nom)	3,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	34 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473395

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150073402015
Bestellcode	73402015


Material-Nr. (12NC)	928153809230
Lokaler Bestellcode	1130035
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500734020
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500183125

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Lebensdauer



LDLE_SDW-T_35W_50W_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

