



MASTER Agro

MASTER GreenPower CG T 400W E40

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	29
Longueur d'arc O (nom.)	118,6 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	430,0 W
Tension (nom.)	126 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Forme de la lampe	T46
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	20,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	473 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER GreenPower CG T 400W E40
Nom de produit complet	MASTER GreenPower CG T 400W E40
Code EOC	871829123177600
Code de commande	23177600
Code 12NC	928158709214
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,180 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718291548362
Conditionnement par carton	54
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291231776



MASTER Agro

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm



Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40

Durée de vie



LDLE_SONTHORT_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40

