



# MASTER Agro

## MASTER GreenPower CG T 600W E40

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	32 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Efficacité lumineuse (nominale)	142,4 lm/W
Coordonnée chromatique X	0,533
Coordonnée chromatique Y	0,432
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	26
Longueur d'arc O (nom.)	151 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	618,0 W
Tension (nom.)	130 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T46

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	30,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	680 kWh


  

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER GreenPower CG T 600W E40
Nom de produit complet	MASTER GreenPower CG T 600W E40
Code EOC	871829123187500
Code de commande	23187500
Code 12NC	928158809214
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,182 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718291548379

# MASTER Agro



Conditionnement par carton	54
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291231875

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 600W E40	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm



## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 600W E40

## Durée de vie



LDLE\_SONTHORT\_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40

