



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Sockel	PGJX36		5,5 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	900 Stunde(n)	Systemleistung	1.000 W
		Lampenstrom (Nom)	11,4 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	79.300 lm	Produktdaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	79,3 lm/W	Bestell-Produktname	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Farbkoordinate X (Nom)	0,321	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
Farbkoordinate Y (nom.)	0,330	Gesamt-Produktcode	871829178508800
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bestellcode	78508800
Material-Nr. (12NC)	928171405115
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,055 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291785088

Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291785095

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	26 mm	5,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
1000		mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

