



MSR (Kaltwiederzündung)

MSR 700/2 1CT/8

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	55.000 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	302
Farbkoordinate Y (nom.)	320
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	8,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	700 W


Lampenstrom (Nom)	11 A
-------------------	------

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 700/2 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 700/2 1CT/8
Gesamt-Produktcode	872790091638600
Bestellcode	91638600
Material-Nr. (12NC)	928171505114
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,120 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900916386
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8727900916393


MSR (Kaltwiederzündung)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

