



MSR (Kaltwiederzündung)

MSR 1200/2 1CT/3

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G22		13,8 A
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lichtregelung und Dimmen	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	800 Stunde(n)	Dimmbar	Nein
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Farbcode	2	Bestell-Produktname	MSR 1200/2.1CT/3
Lichtstrom	104.000 lm	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 1200/2 1CT/3
Nennlichtausbeute (Nom)	87 lm/W	Gesamt-Produktcode	872790091133600
Farbkoordinate X (Nom)	302	Bestellcode	91133600
Farbkoordinate Y (nom.)	320	Material-Nr. (12NC)	928171805114
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7200 K	Anzahl pro Verpackung	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	85	Nettogewicht (Einzelteil)	0,150 kg
Bogenlänge O (Nom)	10,0 mm	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911336
Betrieb und Elektrik		Zähler – Pakete pro Außenkarton	3
Systemleistung	1.200 W	EAN Umverpackung	8727900911343


MSR (Kaltwiederzündung)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

