



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	PGJX50	Systemleistung	1.200 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lampenstrom (Nom)	15 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	92.000 lm		
Nennlichtausbeute (Nom)	76,5 lm/W	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	318	Bestell-Produktname	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4
Farbkoordinate Y (nom.)	327	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K	Gesamt-Produktcode	871829122129600
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Bestellcode	22129600
Bogenlänge O (Nom)	5,5 mm	Material-Nr. (12NC)	928175005115
		Anzahl pro Verpackung	1
		Nettogewicht (Einzelteil)	0,147 kg
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221296

MSR Gold™ FastFit

Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221302

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

