



MSR GOLD

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX28
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	2
Flux lumineux	35 500 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	61,5 lm/W
Coordonnée chromatique X	296
Coordonnée chromatique Y	315
Température de couleur corrélée (nom.)	7500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Longueur d'arc O (nom.)	3,5 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	575 W
Courant lampe (nom.)	10,2 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Code EOC	871829122109800
Code de commande	22109800
Code 12NC	928184005115
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,070 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221098

MSR GOLD


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221104

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
575/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

