



# MASTERCcolour CDM-T Elite

## MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

MASTERCcolour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogenlamp-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkoordinate X (Nom)		0,434
Socket	G12	Farbkoordinate Y (nom.)	0,398	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	90	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	4,8 mm	
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik		
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Systemleistung	39,1 W	
Lichtstrom	4.050 lm	Spannung (Nom)	85 V	
Nennlichtausbeute (Nom)	98 lm/W			
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)			

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19


## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473258

## Produktdaten



Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790091137400
Bestellcode	91137400
Material-Nr. (12NC)	928185205131
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,028 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911374
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900911381

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

LDLE\_CDM-T-E\_0006-Life expectancy diagram

